



专业 高端 进口 实验室二手分析仪器



广东总部
地址：东莞市松山湖大学创新城G1栋
联系方式：0769-89872545
E-mail:sales@spcctech.com

西南分公司
地址：成都市益州大道南段888号益州国际广场1212室
联系方式：19160354110
E-mail: li.xing@spcctech.com

福建办事处
地址：福建晋江市泉州中路175号
联系方式：18959252513
E-mail:robert.luo@spcctech.com

华中分公司
地址：湖北武汉东湖新技术开发区东信路SBI创业街1栋10层
联系方式：0769-89872545
E-mial:sales@spcctech.com

实验室 一站式综合服务商

东莞市谱标实验器材科技有限公司
Dongguan Pubiao Equipment Technology co.,LTD



质量为先，信誉为重，
管理稳步，服务为诚。

C O N T E N T S 目录



企业荣誉 01/02
Enterprise honor

企业简介 03
Enterprise brief introduction

发展战略 04
Development strategy

发展历程 05/06
The development course

团队介绍 07/08
Team Introduction

产品展示 09/19
Product display

成功案例 20/24
Successful cases

连续5年评为“广东省守合同重信用企业”



荣誉信至

Honor the letter to



我们可以平凡、但不可以平庸



发展战略

为了完成谱标科技的整体目标及战略发展规划，谱标科技以广东东莞为总部，辐射全国各地，广纳人才，在华东、华中、华南、西南已建立分公司，更好更快捷的为我们的客户服务。

“东莞市谱标实验器材科技有限公司”与“东莞谱标软件开发有限公司”同隶属于广东标谱科技有限公司，始于2009年，现已在全国多个地区创立分公司（上海华东分公司、武汉华中分公司、成都西南分公司）及办事机构（福建），总部位于东莞松山湖开发区，是一家国内领先的实验室一站式综合服务商。谱标科技拥有自主品牌及多项专利技术，业务范围涵括：二手进口仪器、分析仪器、分析仪器维修维保、实验室信息管理系统（LIMS）、实验室常用设备、化学试剂、标准品、药物中间体、实验室劳保用品、CNAS实验室认可培训、方法开发等。

我们致力打造
最具创造力的综合服务商



2009年
公司成立


2014年
乔迁吉安大厦

2017年
总公司进驻松山湖

2019年
华中分公司成立



2016年
谱标软件公司成立



2012年
选址中桥大厦



2014年
福建办事处成立



2018年
西南分公司成立

未来可期

2017年
华东分公司成立

2017年
实验研发中心成立

谱标科技致力于进口二手高端分析仪器在国内的销售和服务，产品涵盖气相色谱仪、气质联用仪、高效液相仪、液质联用仪、质谱系统等，经营的品牌主要有：安捷伦Agilent、岛津Shimadzu、PerkinElmer、AB Sciex等。

面积达800平方米的谱标研发中心为二手仪器的调试、培训、维修维保等服务提供了良好的场地条件。



核心服务：

严格按照仪器制造的主机手册、提供场地准备、性能测试、安装培训、应用开发、售后保修等全套服务。

供应二手分析仪器类型：

- 液相色谱质谱联用仪 LC-MS-MS
- 气相色谱质谱联用仪 GC-MS/GC-MS-MS
- 电感耦合等离子体质谱仪 ICP/ICP-MS
- 液相色谱仪 HPLC
- 气相色谱仪 GC



谱标科技注重建立起自有的技术团队，公司的核心工程师团队拥有资深维修工程师十人以上、资深应用工程师5人，所有核心成员均服务过全球最为知名的仪器公司，具有5~20年的工作经验。凭借经验丰富、技术力量雄厚的工程师团队，以及以客户利益为本的宗旨，我们为广大用户在色谱、质谱仪器的软硬件使用、维护、维修、认证、应用和数据安全等多方面提供完善的技术支持和解决方案。同时，我们拥有稳定的国外进口仪器采购渠道，能够保证用户得到高品质的精选二手分析仪器。

三重四极杆串联质谱仪 LC-MS-MS

Ab最新一代的三重四级杆质谱仪，各项性能指标都有了质的飞越，可靠性与耐用性获得更进一步的提升，能够轻松处理最复杂基质样品，每周能分析上千个样品，创造最大的工作效率。此系统具有超出想象的检出限、重性、极佳的变异系数和六个数量级的宽泛动态线性范围。

AB Sciex — 领先行业的液质第一品牌 API5500



三重四极杆5500™ LC/MS/MS系统具有超宽的定量线性动态范围，无可比拟的定量分析灵敏度，特别适合做最复杂基质样品中超低浓度组分的定量分析，对小分子化合物进行定量分析时，可提供无与伦比的数据准确性和重现性。


AB Sciex — 经典仪器API4000



API4000三重四极杆液质联用仪堪称AB公司的经典，从推出至今畅销十几年，目前二手市场一机难求，维护后仍能达到和全新仪器一样的性能水准，广泛用于食品安全、环境检测、药物开发、临床检验和刑侦毒物等众多领域，为科学家提供优质的分析结果。

仪器总体特点：仪器灵敏度高，性能稳定、皮实耐用，可满足任何高通量的工作要求，可连续高效工作数月而不用调谐维护保养，对于使用者而言操作简单、易上手。

AB Sciex — 最具性价比API3200



API3200是AB公司最具性价比的三重中四级杆液质联用仪，在食品安全和环境检测领域有极其广泛的运用。

仪器总体特点：
扫描速度高，性能稳定，皮实耐用，可满足任何高通量的工作要求，可连续高效工作数月而不用调谐维护保养，对于使用者而言操作简单、易上手。

电感耦合等离子体质谱仪 ICP-MS

电感耦合等离子体质谱是20世纪80年代发展起来的无机元素和同位素分析测试技术，它以独特的接口技术将电感耦合等离子体的高温电离特性与质谱计的灵敏快速扫描的优点相结合而形成一种高灵敏度的分析技术。

AGILENT — 世界上最小的商品化 ICP-MS 7700

安捷伦 7700

安捷伦7700 系列ICP-MS仪器的新面孔-是世界上最小的商品化ICP-MS。作为最畅销的安捷伦7500 系列ICP-MS的继承者，7700性能在各方面更胜一筹：分析速度更快、操作更简便、灵敏度更高、背景噪音更低、消干扰效果更佳、应用面更广、维护更方便。7700系列ICP-MS不但配置了新的软件平台，而且在仪器硬件方面也进行了革新设计，包括全新数字控制式射频匹配的RF发生器和第三代八极杆碰撞/反应池系统(ORS3)。



配置参考：

- ICPMS主机含冷却水机+E2M28真空泵 1套
- 大小分子涡轮泵（各一台） 1台
- 蠕动泵 1台
- 雾化室 1套
- Rf高压电源 1套
- Rf振荡器 1套
- 爱德华机械真空泵 1套
- 原装工作站 1台
- 冷却水循环机 1台
- 随机配送之管级及电源线 1套
- 新旧度 9成新
- 保修 一年

AGILENT — 具有完全自动化 ICP-MS 7500

安捷伦 7500

安捷伦新的7500系列具有完全自动化的易于使用、灵活性、可靠性以及优秀的设计，它提供了最高水平的分析性能。7500系列可配备第二代八级杆反应池(ORS)技术，提供多种选择的进样附件、最好的应用与维修服务支持，它正在引领实验室进入ICP-MS时代。

配置参考：

- ICPMS主机含冷却水机+E2M28真空泵 1套
- 大小分子涡轮泵（各一台） 1台
- 蠕动泵 1台
- 雾化室 1套
- RF高压电源 1套
- RF振荡器 1套
- 爱德华机械真空泵 1套
- 原装工作站 1台
- 冷却水循环机 1台
- 随机配送之管级及电源线 1套
- 新旧度 9成新
- 保修 一年



Waters Xevo TQD 三重四极杆质谱仪

耐用、稳定而可靠的Xevo TQD

沃特世整套UPLC/MS/MS液质联用常规定量应用解决方案可确保系统达到最高的灵敏度、选择性和稳定性而且操作简便。

借助无与伦比的稳定性使仪器系统的正常运行时间达到最大化

快速不间断的分析需要一台能始终给出准确结果的既可靠又稳定的液质联用系统。加快灵敏稳定的方法的开发速率



Thermo TSQ Vantage 三重四极杆液质联用仪

Thermo TSQ 系列质谱仪是目前世界上最先进的质谱仪。

所有TSQ系列质谱仪拥有Thermo 专利的双曲面四极杆质量分析器技术，使之成为当今唯一具备高分辨选择离子检测（H-SRM）能力，提供更高分析选择性的仪器。



赛默飞DFS 高分辨率磁式气质联用仪

用 Thermo Scientific™ DFS™ 高分辨率 GC/MS 系统为二恶英分析和持久性有机污染物 (POP) 分析实现卓越的灵敏度。DFS 双聚焦系统是专为目标化合物分析设计的性能最高的质谱仪。TCDD 20fg上样，将带来出色的信噪比（大于 200:1）。作为在开发扇形磁场 MS 方面拥有 50 年经验的产品，DFS 系统拥有您所需的全部性能，适用于小型实验室。



IsoPrime 稳定同位素质谱



IsoPrime稳定同位素质谱仪定位于满足世界上最优秀的科学家和技术人员，提供同位素质谱应用方面最先进，最高效和切合实际的解决方案。IsoPrime在元素分析，气相色谱和顶空气体分析方面有着显著优势，能在任何应用领域提供最卓越的性能表现。IsoPrime同位素质谱是地质科学，环境科学，医学和食品认证等领域专家的首选。

新的设计原理，独特的IsoPrime万用三杯接收器（UTC），专利设计的高性能法拉第杯，已证明其寿命可超过十年。可扩展一个IsoPrime特有的专利的最新型的静电过率器（ESF），提供无与伦比的连续流H₂测定能力。

气相色谱质谱联用仪 GC-MS/GC-MS-MS

GC-MS

- 气质联用第一品牌，广泛用于食品分析、化妆品分析、环境保护、工业分析等多个领域；
- 可选装进样口、各种检测器、自动进样器；
- 可选顶空，热脱附等前处理设备；
- EI/EC源；
- 最新版NIST增库。



岛津GCMS-QP2010 Ultra



岛津GCMS-QP2010 Plus



安捷伦7890B-7000C GC-MS-MS



安捷伦7890B-5977B GC-MS



岛津GCMS-TQ8030



安捷伦7890A-5975C GC-MS



岛津GCMS-TQ8040NX



岛津GCMS-TQ8050NX

液相色谱仪HPLC



安捷伦1200



安捷伦1260



安捷伦1290

气相色谱仪GC



安捷伦7890A



安捷伦7890B



Waters E2695



岛津LC-20A



岛津2010



岛津2030

原子吸收光谱仪



岛津7000



PE800

离子色谱仪



赛默飞ICS1100



戴安ICS3000



赛默飞ICS3500

案例一

东莞某大型检测机构成功验收安捷伦气质联用仪GCMS 7890A-5975C




案例二

江西某大型第三方检测公司成功验收安捷伦ICPMS 7500CX




案例三

太原某大型第三方检测成功验收安捷伦ICPMS 7700X
配全中文最新版的软件



案例四

深圳某大型检测集团成功验收液相色谱质谱联用仪
AB LC-MS-MS API4000+waters UPLC



案例五

惠州某大型第三方检测公司成功验收安捷伦GCMS7890B-5977A




案例六

汕头某大型第三方检测公司成功验收岛津三重四极杆气质联用仪
GCMS-TQ8030



案例七

江门某大型检测集团成功验收电感耦合等离子体光谱仪
PerkinElmer ICP-OES Optima 7300+自动进样器



案例八

兰州某第三方检测机构成功验收气质联用仪
岛津GCMS Qp2010plus



案例九

内蒙古某大型检测公司成功验收气相色谱质谱联用仪
岛津GCMS QP2010



案例十

四川某大型环境、食品检测公司成功验收一批仪器：

- 1、安捷伦7890A-7000 GCMSMS
- 2、安捷伦1260+DAD检测器
- 3、安捷伦1100+DAD + FLD检测器

